



取扱説明書

DIVA Kandy をお買い上げ頂きましてありがとうございます。この説明書をよくお読みになり今までに無い耐光性に非常に優れた顔料独自の輝きを持つ DIVA Kandy をお楽しみ下さい。

Kandy カラーは輸入品を含むと染料が多くを占め一般的に色飛びが激しい塗料と言われております。しかし、この DIVA Kandy は顔料を使用することにより色飛びを最大限に抑える Kandy カラーとして開発しました。一般的に顔料は粒子感が大きい為、隠べいの良い塗料とされておりますが、弊社開発の DIVA キャンディーは顔料を染料の粒子感 (NANO 粒子) に砕く、という技術により実現した Kandy カラーなのです。

1. 下地処理は現在お使いのものを併用して下さい。サフェーサーの最終仕上げ、旧塗膜への足付は 500 番～800 番で仕上げして下さい。
2. 下地処理終了後、ベースカラーをペイントして下さい。通常粗目のシルバーをペイントし発色を重視しますが、同系色のベースカラーをペイントする事に依り耐光性が更に良くなるだけではなく、塗りムラらその他のリスクを回避します。
3. DIVA キャンディーは濃縮タイプですので、専用バインダーで薄めてご使用下さい。通常ご使用のクリアー (1 液又は 2 液) に薄めて使用する事も出来ます。
 ※ DIVA キャンデーを重ねてペイントする際は必ず 5～10 分のインターバルを取って下さい。
 ※ DIVA キャンディーは顔料を使用している為、ペイント回数を重ね過ぎたり希釈クリアーとの相性の良し悪しで混ざりが悪く顔料独特のくすみが生じる場合がありますのでご了承下さい。尚、クリアーへの希釈率を上げ過ぎて薄く回数を重ねるとくすみが出やすくなりますのでご注意下さい。
4. DIVA キャンデーペイント後、トップコートクリアーでフィニッシュして下さい。
5. 乾燥後、通常の塗装同様にポリッシングを行って終了です。

使用上のご注意

使用中、使用後に体に異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受けてください。万が一、目や口の中等に入った場合は、大量の水で洗浄し、直ちに医師の診断を受けてください。作業時にはマスク、保護手袋、防護服を着用し長時間の吸引は避けてください。発火の可能性がありますので、高温になる場所や火気の近くに放置しないでください。性質が変化するため、専用以外のシンナーや溶剤を混ぜないでください。

バインダー1000g に対しての希釈率

DIVA Kandy 20~80g	DIVA 専用バインダー 1000g	DIVA 専用バインダー用シンナー 100~150%
----------------------	-----------------------	-------------------------------



株式会社シグナル SHOW UP Division
 〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8
 Tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678
 Email. info@showup.jp <http://www.showup.jp>